

Anelli di posizionamento

25069.0240



Descrizione prodotto

Applicabilità universale, ad esempio come punti di fermo fisso.
Anelli di posizionamento ad alta forza di bloccaggio.

Materiale


Vite

- Acciaio


Anello

- Acciaio, anodizzato nero

Disegno



Caratteristiche

d_1 H10	d_2	Dimensioni			SW		Codice
		d_3	s	x	[mm]	[g]	
In due parti – Fig. 2, Acciaio							
40	65	M6	15	0,5	5	189	25069.0240

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.