

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio; con alloggiamento in acciaio fuso e manico in fibra di vetro

3703.080



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3703 è dotata di inserto TPE-medio su entrambi i lati. Questo inserto grigio di media durezza (serie 3203) permette una forza di impatto paragonabile all'inserto nero con composizione in gomma (serie 3202). La differenza è che non lascerà nessuna traccia nera indesiderata.

L'alloggiamento in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie agli spessori delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento del peso garantisce una maggiore forza di impatto.

Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro garantisce una eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica ed include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutte le parti possono essere sostituite / adattate, con conseguente risparmio di costi e risorse.

Questa versione è disponibile in misure da D30mm a D80mm.

Caratteristiche prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti TPE-medio (grigio, media durezza, non segna) su entrambi i lati.
- Alloggiamento in acciaio fuso rinforzato offre una maggiore forza di impatto grazie all'aumento del peso.
- Manico in fibra di vetro estremamente robusto e durevole con un'impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutte le parti possono essere sostituite / adattate, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in misure da D30mm a D80mm.

### Campi di applicazione

Per materiali delicati, giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, piastrellatura, pavimentazione, sistematura di murature e scale, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

### Materiale

#### Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

#### Inserti

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

#### Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
80	175	490	497 x 175 x 90	3260	4030618312345	AAA905c002	21-04-09-16	3703.080

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.