

## Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido; con alloggiamento rinforzato in acciaio fuso e manico in fibra di vetro.

### EH 3701.



#### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3071 con combinazione di inserti in TPE-morbido blu (serie 3201) da entrambe le parti.

Questo inserto è il più morbido della linea SIMPLEX ed offre una forte ammortizzazione degli impatti per i lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazzuole in gomma non lascia segni neri indesiderati.

La sede in ghisa temperata rinforzata nera, offre maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso assicura una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre eccezionale resistenza alla rottura. Di forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed inorganica (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse

Questa versione è disponibile in misure da D30mm a D80mm.

Caratteristiche prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-morbido (blu, non segna, forte ammortizzazione degli urti) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa temperata rinforzata, molto stabile, aumenta la forza di impatto aggiungendo peso.
- Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro con presa anti-scivolo, inorganico (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in misure da D30mm a D80mm.

#### Campi di applicazione

Per materiali molto delicati, piastrellatura, posa di pietra naturale, montaggio di mobili, cartongesso, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

#### Materiale

##### Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

##### Inserti

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

##### Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

#### Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303329	AAA905c002	21-04-09-16	3701.030
40	115	325	325 x 115 x 40	850	4030618303336	AAA905c002	21-04-09-16	3701.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1190	4030618303343	AAA905c002	21-04-09-16	3701.050
60	150	410	410 x 150 x 68	1710	4030618303350	AAA905c002	21-04-09-16	3701.060
80	175	490	490 x 175 x 80	3290	4030618312338	AAA905c002	21-04-09-16	3701.080

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.