

## Insero BASEPLEX · Acetato di cellulosa, rosso

EH 3966.



## Descrizione prodotto

L'inserto BASEPLEX in acetato di cellulosa (serie 3966) con la sua durezza di circa 68 shore D è un inserto rigido. Resistente a olio e grasso, questo inserto rosso è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Inserto BASEPLEX in acetato di cellulosa
- Rosso
- Duro
- Resistente a olio e grasso
- Disponibile nelle misure da D25mm a D50mm

## Materiale

## Inserto

- Acetato di cellulosa, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi

## Caratteristiche

Ø	Dimensioni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]						
25	27 x 27 x 25		13	4030618304180	AAA905c002	21-04-09-16	3966.025
30	33 x 33 x 26		21	4030618304197	AAA905c002	21-04-91-06	3966.030
40	45 x 45 x 30		44	4030618304203	AAA905c002	21-04-91-06	3966.040
50	55 x 55 x 32		77	4030618304210	AAA905c002	21-04-91-06	3966.050

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.