

## Inserto BASEPLEX · Nylon, bianco

EH 3988.



### Descrizione prodotto

L'inserto in nylon BASEPLEX (serie 3988) con una durezza di circa 75 shore D è un inserto extra duro.

Questo inserto bianco è leggermente più duro dell' inserto rosso e offre una resistenza all'usura ancor maggiore. È resistente a olio e grasso. Questo inserto è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.

Caratteristiche del prodotto:


- Inserto BASEPLEX in nylon.
- Bianco.
- Duro.
- Resistente all'usura.
- Resistente ad olio e grasso.
- Disponibile nelle misure da D25mm a D50mm.

### Materiale

#### Inserto

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
25	27 x 27 x 25	12	4030618304227	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3988.025</a>
30	33 x 33 x 26	18	4030618304234	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3988.030</a>
40	45 x 45 x 30	40	4030618304241	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3988.040</a>
50	55 x 55 x 32	70	4030618304258	AAA905c002	21-04-91-06	<a href="#">3988.050</a>

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.