

クランプ・ベース

1013.800




製品説明


材質

- ・ ステール、浸炭焼入れ 研磨


寸法図



発注情報

システム	寸法										数 n	適合ねじ [mm]	y [mm]	 [g]	製品番号
	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	[mm]					
V40	160	24	10,3	18	30	6,5	14,5	20	40	3	M8	8	577	1013.800	

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。