


## Vブロック

### 1048.500




#### 製品説明

##### 材質

- ・ スチール、浸炭焼入れ 研磨

#### 寸法図



#### 発注情報

システム	寸法														適合ねじ	y	📦	製品番号
	$l_1$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$l_2$	d	$d_2$	d min.	d max.	[mm]				
V40	40	32	10	36	48,55	14,5	13	2,6	10	22	M8	8	35	M6	6	262	1048.500	

#### 法令(コンプライアンス)

##### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

##### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

##### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。