

ベース・プレート

1500.500



製品説明

材質


- ・ネズミ鋳鉄FC、研磨

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。


寸法図






発注情報

システム	$b_1 \times l_1$	h ± 0.03	d_1	d_2	寸法						y	適合ねじ	固定用孔の数 n	穴列の数	製品重量 [kg]	製品番号
					a	b_2	b_3	c	l_2	l_3						
L12	500 x 630	50	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 12	105	1500.500

応用例







法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。