

## 高さ調整プレート・クリック

1701.200




### 製品説明

- ワークを正確な高さでセットできます
- 研磨仕上げによる高さ精度
- スナップオン式で、追加のネジ止めも可能
- 口金の平面側に使用（ステップの反対側）
- 2枚1セットです

### 材質

- 板ばね鋼、焼入れ

### 寸法図



### 発注情報

口金幅 [mm]	寸法					製品番号
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	
125	125	88	3	20	12,25	1701.200

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。