


5面加工用口金  
1704.100



製品説明

- 5面加工に最適です
- ツールのアクセスが良い
- クランプ面は研磨済み
- ステップ・プレート取り付け用のネジ穴付
- プルダウンにより正確な加工
- ワークに喰い込むので安定した加工が可能

材質

- 鋼、プラズマ窒化処理

寸法図




図 1




図 2

発注情報

口金幅 [mm]	寸法														製品番号			
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	a		c	[kg]	
固定口金 - 図 1	125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。