

## トルク・レンチ

1705.200




### 製品説明

- 10 - 60Nmの範囲で調整可能

### 材質

- 鋼、熱処理済

### 寸法図



### 発注情報

寸法 l [mm]	AK (駆動用角軸) [インチ]	 [g]	製品番号
305	3/8	577	1705.200

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

#### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

#### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。