

スプリングプランジャー・スラストピン、六角穴付

22030.0348



製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

材質

ピン

- ステンレス鋼 1.4305、窒化処理

本体

- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ

- ステンレス鋼

マーキング

強化スプリング仕様: 縦線マーク二本



バネ圧：標準



バネ圧：強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ホルダー、スプリングプランジャー用
- スプリングプランジャー、スラストピン、六角穴付 インチサイズ

寸法図




発注情報

d ₁	寸法		二面幅	ストローク s	バネ力 ¹⁾		max. [°C]	[g]	製品番号
	d ₂	l			F ₁ 約	F ₂ 約			
	[mm]		[mm]	[mm]	[N]				
M8	3,8	18	4	2	23	59	250	4,2	22030.0348

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。