

スプリングプランジャー・回転可能なボールと六角穴付

22031.0256



製品説明


スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。ボールが回転するので、相手部品の摩耗を最小限に抑えることができます。相手部品の形状にもよりますが、インデックス時のロックもスムーズです。更に、樹脂で支持されているため電気的な絶縁が必要な場合にも適しています。

材質

- 本体**
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 軸受**
- プラスチック
- ボール**
- ステンレス鋼、焼入れ
- バネ**
- ステンレス鋼

マーキング

強化バネ: 二本の識別線



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- 位置決めコマ, スプリングプランジャー取付用貫通穴付
- 位置決めコマ, 簡単に使える、スプリングプランジャー向け
- ホルダー, スプリングプランジャー用

寸法図




発注情報

d ₁	寸法		二面幅	ストローク s	バネ力 ¹⁾		温度		重量	製品番号
	d ₂	l			F ₁ 約	F ₂ 約	min.	max.		
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
ステンレス鋼 バネ圧: 強										
M16	8,5	33	8	3,1	50	88,7	-30	90	31	22031.0256

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。