

スプリングプランジャー・スラストピン、スロット付 22050.0320



製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

材質

ピン

- ・ 快削鋼、焼入れ、黒染

本体


- ・ 快削鋼、黒染

バネ

- ・ ステンレス鋼

マーキング

強化スプリング仕様: 縦線マーク二本



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・ ホルダー、スプリングプランジャー用
- ・ スプリングプランジャー、スラストピン、スロット付 インチサイズ

寸法図



発注情報

d ₁	寸法			n	ストローク s [mm]	バネ力 ¹⁾		max. [°C]	[g]	製品番号
	d ₂	l				F ₁ 約	F ₂ 約			
M20	10	30		2,5	6,5	52	133	250	46	22050.0320

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。