

スプリングプランジャー・ボール、スロット付

22050.0424



製品説明


スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

材質

- 本体**
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- ボール**
- ステンレス鋼、焼入れ
- バネ**
- ステンレス鋼

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- 位置決めコマ, スプリングプランジャー取付用貫通穴付
- 位置決めコマ, 簡単に使える、スプリングプランジャー向け
- ホルダー, スプリングプランジャー用
- スプリングプランジャー, ボール, スロット付 インチサイズ

寸法図



発注情報

寸法				ストローク s [mm]	バネ力 ¹⁾		max. [°C]	[g]	製品番号
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ 約	F ₂ 約			
[mm]					[N]				
ステンレス鋼 バネ圧: 標準									
M24	15	34	3	5,5	81	151	250	73	22050.0424

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。