

スプリングプランジャー・六角穴付

22060.0706



製品説明

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

材質

ピン

- ・ POM、白

本体

- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

バネ


- ・ ステンレス鋼

組立

取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・ スプリングプランジャー, 六角穴、シール付

寸法図




発注情報

寸法					二面幅	ストローク	バネ力 ¹⁾		min. max.		製品番号	
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ 約	F ₂ 約				
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]		
ステンレス鋼、熱可塑性樹脂製ピン、強カスプリング荷重												
M6	2,7	20	1,3	0,9	2	2,5	20	48	-30	50	3,6	22060.0706

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。