

スプリング・スリーブ 22100.0012



製品説明

本体は位置決めに使用できます

材質


- 本体
- ・ スティール、ニッケルメッキ
- バネ
- ・ ステンレス鋼 1.4310 (SUS301相当)

更なる情報

備考

バネの特別仕様についてはお問い合わせください。

寸法図




発注情報

寸法					ストローク s [mm]	バネ力 ¹⁾		バネ定数 [N/mm]	max. [°C]	g	製品番号
d ₁ ±0,05	L ₀	F1で [mm]	L F2で	L ₃		F ₁ 約 [N]	F ₂ 約				
本体：鋼 先端部：球形 - 図 1											
2,2	16	12	10,5	7,8	1,5	2,2	3	0,53	250	0,1	22100.0012

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。