

インデックスボルト、ミニタイプ

22110.2036



製品説明

特に厚みの薄い対象物への取付に適します。
小型のインデックス・ボルト。

材質

- 本体
- ・ スティール、亜鉛めっき
- ロック・ピン
- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- ノブ
- ・ PA6、黒 (つや消し)
 - ・ ナイロン6、くすみ赤色

組立

本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。

更なる情報


備考

分解不可能

その他の製品

- ・ ディスタンス・カラー、インデックスボルト用

寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	d ₃	寸法					二面幅	バネ力 ¹⁾		温度		重量	製品番号
			d ₄	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄ min.		F ₁ 約	F ₂ 約	min.	max.		
0 -0,06			[mm]					[mm]	[N]		[°C]	[g]		
ロック機能付、赤色ノブ - 図2, 鋼														
5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	14	22110.2036

¹⁾ 統計的平均値

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。