

## ボールロックピン・セルフ・ロッキング、カラーグリップ付

22370.0821



### 製品説明

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

### 材質

#### ピン部

- ・ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

#### グリップ

- ・PA6 黒/黒

#### バネ

- ・ステンレス鋼

### 取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

### 更なる情報

#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。

#### 参照先

ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください

#### アクセサリ

保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。

#### その他の製品

- ・ボールロックピン, セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理
- ・ロケーティングブッシュ, ボールロック・ピン用
- ・ロケーティングブッシュ, フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用
- ・保持ケーブル
- ・位置決めブッシュ, フランジ付、DIN172A
- ・位置決めブッシュ, フランジ無し、DIN179A

### 寸法図



### 発注情報

| 寸法             |                |                |                | 取付穴<br>H11 | 二面せん断強度 <sup>1)</sup><br>min. | min. | max. | 製品番号       |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|------|------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> |            |                               |      |      |            |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |            | ±1                            |      |      |            |
| [mm]           |                |                |                | [mm]       | [kN]                          | [°C] | [g]  |            |
| グリップの色: 黒      |                |                |                |            |                               |      |      |            |
| 8              | 100            | 9,5            | 39,2           | 18,4       | 8,2                           | 33,3 | 13,4 | 8          |
|                |                |                |                |            |                               |      |      | 38         |
|                |                |                |                |            |                               |      |      | -30        |
|                |                |                |                |            |                               |      |      | 80         |
|                |                |                |                |            |                               |      |      | 54         |
|                |                |                |                |            |                               |      |      | 22370.0821 |

<sup>1)</sup> せん断強度はDIN50141に類似。

応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。