

# ボールロックピン・セルフ・ロッキング、カラーグリップ付

22370.0853



## 製品説明

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

## 材質

### ピン部

- ・ ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

### グリップ

- ・ PA6 黒/黒

### バネ

- ・ ステンレス鋼

## 取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

## 更なる情報

## 備考

特別仕様については、お問い合わせください。

## 参照先

ステンレス鋼1.4542仕様はEH 22380を参照ください

## アクセサリ

保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。

## その他の製品

- ・ ボールロックピン, セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理
- ・ ロケーティングブッシュ, ボールロック・ピン用
- ・ ロケーティングブッシュ, フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用
- ・ 保持ケーブル
- ・ 位置決めブッシュ, フランジ付、DIN172A
- ・ 位置決めブッシュ, フランジ無し、DIN179A

## 寸法図



## 発注情報

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	寸法				取付穴 H11	二面せん断強度 <sup>1)</sup> min.		min.   max.		製品番号
-0.04 -0.08	+0.6			d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	[kN]	[°C]	[g]		
				[mm]				[mm]	[kN]	[°C]	[g]		22370.0853
グリップの色: 黒													
10	70	12	39.2	18.4	9.6	33.3	13.4	10	60	-30	80	91	

<sup>1)</sup> せん断強度はDIN50141に類似。

応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。