

ボールロックピン・セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理

22380.0407



製品説明

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているため、強度が高く、耐摩耗性も優れています。扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

材質

ピン部

- ・ ステンレス鋼 1.4542 (SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

- ・ PA6 グレー/オレンジ

バネ

- ・ ステンレス鋼

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ステンレス鋼1.4305仕様はEH 22370を参照ください

アクセサリ

保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。

その他の製品

- ・ ボールロックピン, セルフ・ロッキング、カラーグリップ付
- ・ ロケーティングブッシュ, ボールロック・ピン用
- ・ ロケーティングブッシュ, フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用
- ・ 保持ケーブル
- ・ 位置決めブッシュ, フランジ付、DIN172A
- ・ 位置決めブッシュ, フランジ無し、DIN179A

寸法図



** ステンレス鋼 1.4542 仕様のもはこの線で識別。

発注情報

				寸法				取付穴 H11	二面せん断強度 ¹⁾ min.	温度 min. max.		製品番号	
d_1	l_1	d_2	d_3	d_4	l_2	l_3	l_4						
-0,04 -0,08	+0,6				± 1								
[mm]													
[mm]													
[kN]													
[°C]													
[g]													
グリップの色: グレー													
20	150	25	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	571	22380.0407

¹⁾ せん断強度はDIN50141に類似。

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。