

## 位置決めピン・固定用貫通穴付き

22630.0252



### 製品説明

円筒形のピンは、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。

面取りを施したダイア・ピンは、穴間隔の公差を吸収するために、基準ピンに対して一方向のみを決めるために使います。

通常は圧入のみで使用しますが、サイズ6を除き、上または下からビスで固定することもできます。(このタップ穴は圧入されたピンを取り外すときにも利用できます。)外形寸法はDIN 6321に類似しています

### 材質


・焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

### 更なる情報

#### その他の製品

- ・位置決めピン, DIN 6321
- ・位置決めピン, ボール形

### 寸法図



### 発注情報

寸法												取付穴	製品番号	
$d_1$	$l_1$	$b$	$d_2$	$l_2$	$d_3$	$d_4$	$l_4$	$d_5$	$l_5$	$d_6$	$l_6$	D1		[g]
g6			k6			[mm]						[mm]		
ダイア・ピン 固定用貫通穴付 - 図 2														
25	15	5	12	18	M6	10	9	5.2	5.1	M5	19	12	41	22630.0252

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。