

## 位置決めピン・ボール形

22630.0572



### 製品説明

頭部が球状なのでワークのセットが容易で、カジリが起きません。

### 材質


- ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )、研磨、表面焼入れ

### 更なる情報


### その他の製品

- 位置決めピン, DIN 6321
- 位置決めピン, 固定用貫通穴付き

### 寸法図




発注情報

d <sub>1</sub> g6	d <sub>2</sub> n6	d <sub>3</sub> -0,01 -0,05	d <sub>4</sub>	寸法						取付穴 D <sub>1</sub> H7 [mm]	 [g]	製品番号
				l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	t	r	[mm]			
12	12	12	M4	15	12	3	8	3	12	21	22630.0572	

球形ボールエンド、段差無し - 図 3, ステンレス鋼

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。