

## ピン

22690.0164



### 製品説明

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

### 材質


- ・ ステンレス、浸炭焼入れ、黒染

### 更なる情報


### その他の製品

- ・ シートピン, セレーションまたはポイント付
- ・ ピン, プラスチック接触面付

### 寸法図



### 発注情報

h ±0,1	d <sub>1</sub>	寸法 [mm]		二面幅 [mm]	締付トルク max. [Nm]	 [g]	製品番号
30	M24	d <sub>2</sub>	l	41	498	398	22690.0164

オネジ付、接触面は球面 - 図 2

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。