

ピン

22690.0445



製品説明

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

材質


- ・ スチール、浸炭焼入れ、黒染

更なる情報


その他の製品

- ・ シートピン, セレーションまたはポイント付
- ・ ピン, プラスチック接触面付

寸法図



発注情報

| h ±0,1 | d ₁ | 寸法 d ₂ [mm] | l | t | 二面幅 [mm] | 締付トルク ¹⁾ max. [Nm] |  [g] | 製品番号 |
|-------------------|----------------|------------------------------|----|----|-------------|-------------------------------------|--|------------|
| メネジ付、接触面は球面 - 図 5 | | | | | | | | |
| 50 | M16 | 33 | 50 | 24 | 30 | 206 | 252 | 22690.0445 |

¹⁾ メネジ付の製品の締付トルクは強度等級8のネジを基準としています。ネジ部の長さ全部を使用することが前提です。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。