

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、ボール反転防止機構付

22700.0606



製品説明

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

材質

- ボール
- 軸受鋼、焼入れ
- ねじ
- 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm²

更なる情報

備考

ボールの反転防止付
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し 細目ネジタイプ
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス(六角星型)

寸法図



発注情報

d ₁	寸法 l ₂ [mm]	d ₃	ボール直径	三面幅 [mm]	耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN]	重量 [g]	製品番号
M10	35	6	7	5	12	15	22700.0606

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有 - 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。