

セッティング・スクリュー・ヘッド付、平面ボール付

22710.0836



製品説明

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

材質

- ボール
・ステンレス鋼、焼入れ
- ねじ
・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください


その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド付 ボール反転防止機構付

寸法図



発注情報

| d ₁ | l ₂ 約 | d ₂ | 寸法 d ₃ | l ₃ | l ₄ | ボール直径 | 二面幅 [mm] | 耐荷重 (静 荷重時) ¹⁾ max. [kN] |  [g] | 製品番号 |
|-----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------|-------------|--|---|------------|
| 接触面は平滑面, ステンレス鋼 | | | | | | | | | | |
| M6 | 40 | 10 | 3,2 | 6 | 16 | 4 | 5 | 9 | 9,9 | 22710.0836 |

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。