

セッティング・スクリュー・ヘッド無し 細目ネジタイプ

22720.6262



製品説明

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。

細目ネジなので、細かい調整が可能です。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

材質

ボール

- ・ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

- ・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付

寸法図




図 1


図 2

発注情報

d ₁	寸法			ボール直径	二面幅 [mm]	耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN]	🌡️ max. [°C]	📦 [g]	製品番号
	l ₂	d ₃	[mm]						
カット面付きボール、接触面は平滑面 - 図 2, ステンレス鋼									
M6 x 0,5	16	3,2		4	3	9	250	2,6	22720.6262

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。