

スタッドボルト・DIN6379 Tナット用

23040.0203



製品説明

このスタッド・ボルトはTナット (EH 23010./23020.)、ナット (EH 23070.)、平面ワッシャー (EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。これらのスタッドボルトは、転造ネジです

材質

- 熱処理鋼

更なる情報


参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。
スタッドボルトには、寸法 b_1 の長いタイプもあります


その他の製品

- Tスロット用ナット, DIN 508
- スタッドボルト, DIN6379 b_1 ロングナット、T溝用
- スタッドボルト, 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット
- シャフト/平ワッシャー, DIN6340 熱処理済み
- 六角ナット, DIN6330 (高さ=1.5d)

寸法図



発注情報

d	l	寸法 [mm]	b_1	b_2 ¹⁾	 [g]	製品番号
強度クラス 8.8						
M20	200		27	122	405	23040.0203

¹⁾寸法は、DIN標準と異なります

応用例





法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。