

ストラップ・DIN6315 B

23150.0020



製品説明

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314 Bフォーク形状に準拠しています。主に、ワークのクランプ用に、メカ式クランプ治具に使われています。

材質

- 熱処理鋼、塗装

寸法図



発注情報

公称寸法 b ₁ [mm]	l ₁	a	寸法			適合ねじ		製品番号	
			b ₂ [mm]	b ₃	b ₄	[mm]	[インチ]		
18	250	40	48	15	10	M16, M18	5/8	2300	23150.0020

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。