

ストラップ・黄銅プレート付 (DIN 6314に類似)

23190.0016




製品説明

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314ソフト面付規格に準拠していますが、主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。
柔らかいワークに傷を付けぬよう黄銅プレートが付いています。クランプボルトにナットEH23070(DIN6330B)と円錐シートEH23050(DIN6319G)の組み合わせを、またサポート・ボルトにスラストパッドEH22560(DIN6311)を使えば、傾斜した際にも安定したクランプが可能です。また、硬い素材用には、反対側の硬い面を使用できます。

材質

- 保護プレート
・黄銅、ろう付け
- クランプ
・熱処理鋼、黒染


寸法図



発注情報

公称 寸法 b ₁ [mm]	a ₁	l ₃	a ₂	b ₂	b ₃	寸法						T溝幅 [mm]	クランプ高さ		製品番号		
						d	e ₁	e ₂	l ₁	l ₂ ±1	l ₄		s	h ₂ min.		h ₂ max.	
9	12	80	7,6	25	10	M8	13	22	60	10	8	2	8	8	43	220	23190.0016

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。