

## テーパー・ダブルクランプ

23250.0158



### 製品説明

テーパークランプユニットは、特に水平、垂直のクランプに適しています。このクランプユニットは、コンパクトなため、干渉を気にせずに使えます。

### 材質

本体

- 工具鋼、焼入れ

ねじ

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 12.9

バネ

- バネ鋼線

クランプ爪

- 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨

### 組立

Tナットを使って水平または垂直のT溝付ベースに取り付けます。

### 取り扱い

六角穴付ボルトを締め込むと両方の口金  
が外側に動き二つのワークを両側のストッ  
パーに押し付けます。ダブルテーパーのタ  
イプはワークを下に押し付ける効果もあり  
ます。くさびエレメントのストロークは  
M5 = ±0.5、M8 = ±0.5、M12 = ±1、M16 = ±1.5  
です。ネジ穴もしくは、Tスロットを使って垂  
直、水平両方のクランプに使用できます

### 更なる情報

### 参照先

このテーパー・クランプは、ハルダー社のフ  
レキシブル治具システムのマルチ・クランプ  
ユニットの項を参照ください


### アクセサリ

Tナット (EH 23010.) は別売りです

### その他の製品

- Tスロット用ナット, DIN 508
- カバー, テーパークランプユニット用
- テーパー・ダブルクランプ, 平滑面/セレー  
ション, M8
- テーパー・ダブルクランプ, 平滑面/セレー  
ション, M12
- テーパー・ダブルクランプ, ねじ穴付, M12



### 寸法図



発注情報

d <sub>1</sub>	l	l <sub>2</sub>	寸法						締付力 max. [kN]	締付トルク max. [Nm]	製品重量 [g]	製品番号
			b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>				
[mm]												
シングル・テーバー アタッチメント取付用口金 タップ穴付、両サイド - 図 3												
M8	33 - 37	12	29	21	M5	15	2,5	7,5	20	43	84	23250.0158

応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。