

偏心クイック・クランプ・レバー・オネジ付

23390.0130



製品説明

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。
調整可能タイプ (図2) ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

材質

ワッシャー

- ・ POM、グラスファイバー入り

レバー

- ・ 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、
黒色(RAL 9005類似)

内部部品

- ・ スチール、亜鉛メッキ

ねじ

- ・ スチール、亜鉛めっき

調整ナット

- ・ スチール、亜鉛メッキ

寸法図



発注情報

l	d ₂	h ₁ max. 締付状態で	寸法					調整範囲 h ₃ min.	b	ストローク s レバー90°回転時のストローク	🌡️ max.	📦 [g]	製品番号
			d ₃	d ₄	h ₂ max.	[mm]							
オネジ付 調節リング付 - 図 2, 鋼													
63	M5	16	16	19	16,4	1,5	16	0,75	80	68	23390.0130		

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。