

## パイプ型ハンドル・ストレート、前面取付タイプ

24321.0805



### 製品説明

パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。

### 材質

#### グリップ

- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒  
(RAL 9005相当、つや消し)

#### ハンドルの柄

- アルミニウム、樹脂塗装、色：黒 つや消し  
RAL 9005相当

#### カバー


- プラスチック、ライトグレー

### 更なる情報


#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。

### 寸法図



### 発注情報

$d_1$	$l_1$ $\pm 0,25$	a	$b_1$	寸法				$l_2$		製品番号
[mm]									[g]	
黒、RAL 9005相当										
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	24321.0805	

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。