

位置調節付クランプレバー

24440.0332



製品説明

材質

- レバー
- ・ スティール、黒染
- 内部部品
- ・ スティール、黒染、強度クラス 5.8
- ねじ
- ・ スティール、黒染、強度クラス 5.8
- ボール・ノブ
- ・ 熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

取り扱い


レバーを引き上げるとセレーシヨンの噛み合いが離れ、レバーを任意の位置に廻すことができます。レバーを離せばセレーシヨンが噛み合います。

更なる情報

備考

ネジ部は交換できます。

寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	寸法 d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	l 約	重量 [g]	製品番号
28	M12	80	19	12	30	48,5	4,5	4,5	110	320	24440.0332

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。