

ボールレバー・DIN 99


24470.0412



製品説明

- 材質
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト


寸法図



発注情報

寸法									製品番号
l_1	l_2 約	a	b 約	d_1	d_2	d_3	h 約		
[mm]								[g]	
ボールレバー、メネジ付、形状N – 図 2, ステンレス鋼									
125	119	10	25	20	M16	32	59,5	297	24470.0412

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。