

ボール・ノブ・金属タイプ、DIN 319に類似

24561.0240



製品説明

材質


- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト

更なる情報

備考

DIN 319 形状Cのボール・ノブの金属製の物です。


寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	寸法 d ₃ 約 [mm]	h 約	t ₁ min.	 [g]	製品番号
40	M10	22	37	18	241	24561.0240

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。