

スポーク・ハンドル・DIN950 ねずみ鋳鉄製

24580.0230



製品説明

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

材質

本体
・ねずみ鋳鉄 FC

マシン・ハンドル DIN 98 EH 24460 回転タイプ

・スチール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

更なる情報

その他の製品

・皿穴付ワッシャー
・マシン・ハンドル, DIN 98

寸法図



図 1

図 2

キー溝の位置は、図に対して回転方向にずれている場合があります

発注情報

寸法								アーム数 z	適合マシン ハンドル DIN 39 / DIN 98	重量 [g]	製品番号
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ 約	l ₂	l ₃ 約				
[mm]									[mm]		
キー溝なし、回転マシンハンドル (EH24460.) 付、B-F/G型 (旧D4型) - 図 2											
200	18	38	M10	25	45	24	75	3	25	2190	24580.0230

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。