

スター・グリップ・DIN6336 プラスティック

24670.0240



製品説明

材質


ブッシュ

- ・ スチール、亜鉛めっき

グリップ

- ・ 熱硬化性樹脂 (PF31)、黒 (RAL 9005相当)


寸法図



発注情報

寸法						max. [°C]	[g]	製品番号
d ₁	d ₄	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃			
メネジ付ブッシュ入り 形状K, 鋼								
40	M8	18	13	25	14	110	20	24670.0240

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。