

## スターグリップ、オネジ付・DIN6336 プラスティック

24740.0058



### 製品説明

#### 材質

##### グリップ

- 熱硬化性樹脂 ( PF31 )、黒 ( RAL 9005相当 )

##### ねじ


- スチール、亜鉛めっき

#### 更なる情報

##### 備考

長さ違いや黄銅・ステンレスネジなどの特殊仕様についてはお問い合わせください。

### 寸法図



### 発注情報

d <sub>1</sub>	寸法		max. [°C]	[g]	製品番号
	d <sub>2</sub> [mm]	l			
形状L, 鋼					
25	M5	25	110	8,7	24740.0058

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。