

スターグリップ、オネジ付・DIN6336 プラスティック
24740.0160



製品説明

材質


- グリップ
- 熱硬化性樹脂 (PF31)、黒 (RAL 9005相当)
- ねじ
- スチール、亜鉛めっき

更なる情報

備考

長さ違いや黄銅・ステンレスネジなどの特殊仕様についてはお問い合わせください。

寸法図



発注情報

寸法			 max. [°C]	 [g]	製品番号
d ₁	d ₂ [mm]	l			
形状L, 銅					
40	M8	50	110	38	24740.0160

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。