

スターグリップ、オネジ付・DIN6336 プラスティック

24740.1107



製品説明

材質

グリップ

- 熱硬化性樹脂 (PF31)、黒 (RAL 9005相当)

ねじ

- ステンレス鋼 A2 (SUS304に類似)

更なる情報

備考

長さ違いや黄銅・ステンレスネジなどの特殊仕様についてはお問い合わせください。

寸法図



発注情報

| d ₁ | 寸法 d ₂ [mm] | l | max. [°C] | [g] | 製品番号 |
|----------------|------------------------------|----|--------------|-----|------------|
| 形状L, ステンレス鋼 | | | | | |
| 32 | M6 | 30 | 110 | 16 | 24740.1107 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。