

## ロングヘッド・ナールドボルト・DIN 464

24790.0164



### 製品説明

削り出しの一体品です。工業規格品と異なり、ネジ外径は首下まで加工してありますが、ネジ部の終わりに逃げ加工はありません

### 材質

- ・ スチール、黒染、強度クラス 5.8

### 更なる情報

#### 備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。




### 寸法図



### 発注情報

寸法							製品番号
$d_1$	$l$	$d_2$	$d_3$	$h$	$k$	[g]	
鋼							
M8	40	30	16	18	6	61	24790.0164

### 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。