

## ゴム・バッファー・円錐台形状

25150.1025



### 製品説明

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。  
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます（40±5°ショアAおよび70±5°ショアA）。

### 材質

ワッシャー  
・ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当)

本体  
・NBR

ねじ  
・ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当)

### 更なる情報

#### その他の製品

- ・サポート脚, 衝撃緩和機能
- ・シリコン製ストッパー用バッファー, 円錐台形状

### 寸法図




図 1

図 2

### 発注情報

寸法			d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	s	バネ 定数 R 約 [N/mm]	耐荷重 max. [N]	ストローク 約 [mm]	温度		重量 [g]	製品番号
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>							min.	max.		
[mm]												
オネジ付 - 図 2, ステンレス鋼												
25	M6	8	16,5	20,5	2	82	430	5,25	-30	80	16	25150.1025

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。