

ゴム・バッファー・円筒形

25150.1451



製品説明

弾性のある突き当て、サポート、足などとして使用できます。
硬度は55±5°ショアA。特注で他の硬度もできます（40±5°ショアAおよび70±5°ショアA）。

材質

ワッシャー
・ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当)

本体
・天然ゴム, 黒


ねじ
・ステンレス鋼 1.4301 (SUS304相当)

更なる情報

その他の製品

- ・ サポート脚, 衝撃緩和機能

寸法図



発注情報

| 寸法 | | | | | ハネ定数 R 約 [N/mm] | 耐荷重 max. [N] | ストローク 約 [mm] | 温度 | | 質量 [g] | 製品番号 |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ [mm] | l ₂ | s | | | | min. [°C] | max. [°C] | | |
| 50 | 20 | M10 | 28 | 2 | 517 | 2587 | 5 | -30 | 80 | 90 | 25150.1451 |

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。