

スペーサー・ヒンジ用

25160.0655



製品説明

スペーサーは、ヒンジを取り付ける際の高さ調整に使用します。


材質

- ステンレス鋼1.4301, マット、バレル研磨

寸法図



発注情報

| l ₁ | b ₁ | 寸法 | | | | l ₂ |  [g] | 製品番号 |
|----------------|----------------|----|----------------|---|------|----------------|--|------|
| | | h | b ₂ | d | [mm] | | | |
| 50 | 18 | 3 | 10 | 6 | 30 | 19 | 25160.0655 | |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.