

## スプリングプランジャー・スラストピン、六角穴付 インチサイズ

2B030.0048



### 製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。  
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

### 材質

ピン  
・ 快削鋼、焼入れ、黒染

本体  
・ 快削鋼、黒染

バネ  
・ ステンレス鋼

### マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準

バネ圧: 強

### 更なる情報

#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。  
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。  
・ この製品はインチ寸法で作られています。


#### 参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください  
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

#### その他の製品

- ・ スプリングプランジャー, スラストピン, 六角穴付

### 寸法図



### 発注情報

d <sub>1</sub>	寸法		ネジのクラス	d <sub>2</sub>	l	二面幅	ストローク s	バネ力 <sup>1)</sup>		温度		oz	製品番号
	[インチ]	[インチ]						F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約	min.	max.		
3/8-16	3/8	0,375	2A-UNC	0,186	1 1/8	3/16	0,188	2,7	7,2	-22	482	0,331	2B030.0048

<sup>1)</sup> 統計的平均値

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。