

## スプリングプランジャー・ボール、スロット付 インチサイズ

2B050.0140



### 製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。  
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

### 材質


本体  
・ ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303 相当)

ボール  
・ ステンレス鋼、焼入れ

バネ  
・ ステンレス鋼

### マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 弱



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

### 更なる情報

#### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。  
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。  
・ この製品はインチ寸法で作られています。


#### 参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください  
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)  
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

#### その他の製品

- ・ スプリングプランジャー、ボール、スロット付

### 寸法図



### 発注情報

d <sub>1</sub>	寸法		d <sub>2</sub>	l	ストローク s	バネ力 <sup>1)</sup>		温度		重量 [oz]	製品番号
	ネジのクラス					F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約	min.	max.		
#10-32	2A-UNF		3/32	33/64	0,025	2	3,1	-22	482	0,041	2B050.0140

<sup>1)</sup> 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。