

SIMPLEXハンマー・TPEソフト ; 鑄造製ハウジングと高級木製ハンドルの組合せ

3001.080



製品説明

SIMPLEXハンマー3001シリーズは、青色のTPEソフト製インサートが両側に付いています。このインサートは、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩きたい作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げた木製ハンドルのグリップ部は、ニス二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径80mmです。ヘッド径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (3001.082)。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鑄造製ハウジング。
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています (汚れに強い)。
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。
- ヘッド径80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3001.082)。

応用分野

傷つきやすい材料に、造園、ガーデニング、床タイル工事、自然石の設置、家具の製作、モルタル壁の施工、窓やドアの取付け、配管作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

ハウジング

- 可鍛鑄鉄

発注情報

| Ø | | | 寸法 | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号 |
|----|-----|-----|---------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | 長さ x 幅 x 高さ [mm] | | | | | |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 2775 | 4030618312277 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.080 |

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。