

SIMPLEXハンマー・TPEソフト；鋳造製ハウジングと高品質の短い木製ハンドル付

3001.082



製品説明

このSIMPLEXソフトハンマーでは、ハンドルの長さを短くしてあります。形状がコンパクトですので、たとえば、敷石の施工作業で、柄の末端を地面に打ち当てて傷めてしまうことがありません。

SIMPLEXハンマー3001シリーズは、青色のTPEソフト製インサート(シリーズ3201)が両側に付いています。

このインサートは、SIMPLEXハンマーの中で一番柔らかく、非常に良いクッション性がありますので、軽く叩く作業に適しています。また、一般的なゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

鋳造製のハウジングは、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル付け根で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動吸収が良く、手になじむ形状の、高品質かつ短い木製ハンドルは、グリップ部がニス二度塗りしているため、汚れが付きにくくなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長：

- TPEソフト製インサート(青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー D80mm
- 柄を極端に切り詰めて短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
- 誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げ、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げられています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。

応用分野

傷つきやすい材料に、造園、ガーデニング、床タイル工事、自然石の設置、家具の製作、モルタル壁の施工、窓やドアの取付け、配管作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- TPEソフト、青
- 打痕が付きにくい
- ソフト

ハウジング

- 可鍛鉄

発注情報

Ø	長さ	幅	高さ	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	ハンドルのタイプ	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
80	175	325		325 x 175 x 80	短い	2675	4030618312840	AAA905c002	21-04-09-16	3001.082

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。